



## Sension+ Višestruki senzor za pH, ORP i vodljivost

**Proizvod #:** LZW5048.97.0002  
**EUR Cijena:** Kontaktirajte nas  
**Dostupno**

Višestruki senzor za pH (0-14), ORP ( $\pm 2.000$  mV), vodljivost (25-30.000  $\mu\text{S/cm}$ ) i temperaturu (0-80°C). Automatska kompenzacija temperature. Kabel duljine 1,5 m. Specifično za multimeter SENSION+ MM150.

S tijelom od polikarbonata, gelastim elektrolitom i keramičkom dijafragmom.

Odvojive cijevi za kalibraciju mogu se uviti u dršku elektrode (samo 2 mL pufera ili standarda). Štitnik za skladištenje sprečava lom i služi kako bi se izbjegao prekomjerni pritisak dijafragme.

**Precizno**

**Jednostavno za upotrebu**

**Robusna i izdržljiva**

---

### Specifikacije

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Accuracy:            | 0,02 pH s MM150 mjeračem                          |
| Dimenzije (D x D):   | 12 mm x 85 mm                                     |
| Duljina:             | 85 mm                                             |
| Duljina kabla:       | 1.5 m                                             |
| Garancija:           | 6 mjeseci                                         |
| Konektori:           | Sension+ MP8                                      |
| Materijal:           | Tijelo senzora: polikarbonat                      |
| Mjerni rang:         | Vodljivost: 20 $\mu\text{S/cm}$ - 200 mS/cm mS/cm |
| Mjerni rang (2):     | pH: 0 - 14 pH                                     |
| Otopina za punjenje: | Gel koji se ne može ponovo puniti                 |
| Parametar:           | pH, ORP, Conductivity                             |
| Posebna značajka:    | pH, vodljivost, ORP                               |
| Spoj sonde:          | Keramika                                          |
| Temperaturni rang:   | 0 - 80 °C                                         |
| Temperaturni senzor: | Pt 1.000                                          |
| Termistor:           | Pt 1.000                                          |
| Vrsta:               | Prijenosni                                        |

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Vrsta senzora: | pH: staklo                                 |
|                | ORP: platina                               |
|                | Vodljivost: platina                        |
| Vrsta sonde:   | Prijenosna kombinacija pH, ORP, vodljivost |