



Prijenosni paralelni analizator SL1000 (PPA)

Proizvod #: LPV443.99.10002
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Izrazito pojednostavljeno ispitivanje kvalitete vode.

Hach prijenosni paralelni analizator SL1000 (PPA) obavlja iste testove s upola manje koraka. Dobit ćete izrazito precizne rezultate s manje mogućnosti pogreške za samo dio prethodno potrebnog vremena utrošenog za mjerenje. Istovremeno se može ispitati do šest parametara.

Manje varijabilnosti

Izbjegnite korake koji mogu uničiti varijabilnosti, čak i kada ih obavljaju iskusni operateri. Automatizacija i interna kontrola temperature čine čitav proces dosljednim i ponovljivim, a istovremeno se primjenjuju isti procesi i reagensi kao i kod postojećih Hach metoda.

Manje glavobolje

Kolorimetrijsko i elektrokemijsko ispitivanje objedinjeno je u jednom instrumentu, u terenskom kompletu za koji je potrebno manje dodataka. Ne trebate rukovati jastučićima s reagensima u prahu niti staklenim epruvetama. Sve su kemikalije i procesi u potpunosti uklopljeni u Chemkey.

Brže ispitivanje

Paralelno obavite četiri kolorimetrijska mjerenja i dva mjerenja elektrodama, te dovršite kompletno ispitivanje za četvrtinu manje utrošenog vremena. Izvršite više ispitivanja na terenu, brže dođite do potrebnih rezultata i posjetite više mjernih mjesta u svakoj smjeni.

Chemkey tehnologija

Chemkey reagensi sadrže iste kemikalije i prolaze iste procedure u koje ste imali povjerenja desetljećima – jedino su sada sadržani u jednostavnom, samostalnom pakiranju. Odobreno od strane EPA za određivanje slobodnog i ukupnog klora u vodi za piće.

Specifikacije

Certificiranja:	CE, UKCA, FCC, ISED, RCM, KC
Čuvanje uređaja:	-20 - 60 °C / maksimalno 85% relativne vlažnosti (bez kondenzacije)
Detektor:	Silikonska fotodioda
Garancija:	24 mjeseci
Instrument Bundle:	SL1000 - PPA Portable Parallel Analyser- Portable Colorimeter with USB
Klasa kućišta:	IP64
Klasa zaštite:	III
Lamp Type:	Svjetleća dioda (LED)
Masa:	1,2 kg
Mjerni način:	Prijenos (%), apsorbanacija (abs) i koncentracija (Konc)
Napajanje:	Punjiva litij-ionska baterija, 7.4 V, 5.0 Ah (5000 mAh)
Radna temperatura:	Pražnjenje: 5 - 50 °C (41 to 122 °F) / maksimalno 85% relativne vlažnosti (bez kondenzacije)

	Punjenje: 5 - 45 °C (41 to 113 °F) / maksimalno 85% relativne vlažnosti (bez kondenzacije)
Što je u pretincu:	Mjerač SL1000, kovčeg, 1 čašu za uzorke za uređaj, 2 čaše za uzorke za elektrode, punjivu bateriju, punjač baterije, traku za ruku, priručnik za uređaj i USB kabel.
Sučelje (opcija):	Mini USB
Uključuje :	SL1000 meter, carrying case, 1 instrument sample cup, 2 electrode sample cups, rechargeable battery, battery charger, hand strap, instrument manual, and USB cable
Vijek trajanja baterija:	>200 Chemkey testova po jednom punom punjenju baterije

Što je u pretincu

Mjerač SL1000, kovčeg, 1 čašu za uzorke za uređaj, 2 čaše za uzorke za elektrode, punjivu bateriju, punjač baterije, traku za ruku, priručnik za uređaj i USB kabel.