



LED mjerač mutnoće TL2360, ISO, 0 - 10000 NTU

Proizvod #:

LPV444.99.00320 **Opasno po zdravlje**

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Otprema unutar 1 tjedna



Pouzdana mjerenja za primjene s visokom mutnoćom; pojednostavljena.

Nova serija laboratorijskih mjerača mutnoće TL23 objedinjuje pouzdanu tehnologiju i poboljšane značajke za pojednostavljivanje testiranja u najzahtjevnijim industrijskim primjenama i primjenama na otpadnim vodama.

Poboljšani i intuitivni dizajn

Veliki dodirni zaslon s punim intenzitetom boja serije TL23 i intuitivno korisničko sučelje ubrzavaju postavljanje, kalibraciju i mjerenje. Jednostavno sučelje i navođeni postupci daju vam povjerenje u rezultate.

Pametni uređaj za pouzdanija mjerenja

Serijski TL23 osigurava stabilna očitavanja i točnu analizu prikupljanjem očitavanja mutnoće nakon što uređaj detektira stabilnost uzorka. Tim se korakom osiguranja kvalitete uklanja subjektivnost i potreba za ponavljanjem mjerenja.

Jednostavno za upotrebu. Jednostavno dobivanje ispravnih rezultata.

Serijski TL23 pruža vam sve što trebate na dohvata ruke. Uz USB priključak za jednostavan izvoz podataka, identifikaciju uzorka za sljedivost i samodijagnostiku za osiguranje kvalitete, Hach® vam olakšava dobivanje ispravnih rezultata.

Specifikacije

Bilježenje podataka:	Ukupno 2000 zapisa, uključujući zapisnik očitavanja, zapisnik provjere i zapisnik kalibracije
Certificiranja:	CE, KC, RCM
Čišćenje zrakom:	Suhi dušik ili zrak za instrumente (ANSI MC 11.1, 1975) 0.05 L/s pri 69 kPa (10 psig); 138 kPa (20 psig) maks. Priključak kukice crijeva za cijev od 1/8 inča
Compliance:	ISO
Čuvanje uređaja:	-20 - 60 °C (-4 - 140 °F)
Dimenzije (V x Š x D):	153 mm x 395 mm x 305 mm
Garancija:	24 mjeseci
Izvor lampe:	LED
Izvor svjetla:	Svjetleća dioda (LED) pri 860 ± 30 nm
Jedinica:	FNU, FAU, NTU, EBC, Abs (apsorbancija), %T (% prijenosa) i mg/L
Kompatibilnost kivete:	Okrugle kivete 95 x 25 mm (3,74 x 1 in.) od borosilikatnog stakla s gumenim navojnim čepovima
Napomena: kad se koristi adapter za kivetu, mogu se koristiti manje kivete za uzorke (manje od 25 mm).	
Komunikacija:	USB
Masa:	3.0 kg
Mjerna metoda:	Nefelometrijski
Mjerni rang:	FNU (omjer uključen): 0 - 1000

	FNU (omjer isključen): 0 - 40
	FAU (automatski raspon): 20 - 10000
	NTU (omjer uključen): 0 - 10000 automatske decimalne
	NTU (omjer isključen): 0 - 40
	EBC (omjer uključen): 0 - 2450 automatske decimalne
	EBC (omjer isključen): 0 - 9,8
	Apsorbancija (automatski raspon): 0 - 2,00
	Prijenos (%): 1,0 - 100
	Stupanj (mg/L): 0 - 100
Model:	TL2360 ISO
Modovi čitanja:	Ručni ili automatski raspon, uprosječivanje signala uključeno i podesivo ili isključeno, omjer uključen ili isključen
Ponovljivost:	±1 % očitavanja ili 0,01 FNU/NTU, koja god vrijednost je veća (pod referentnim uvjetima)
Power Requirements (Amps):	3,4 A
Radna temperatura:	0 - 40 °C
Regulatorni:	Ispunjava zahtjeve normi ISO 7027, DIN EN 27027, DIN 38404 i NFT 9033
Što je u pretincu:	Mjerač mutnoće TL2360, silikonsko ulje, krpica za uljenje, kivete za uzorke od 1 inča (30 ml) s poklopcima (6x), komplet za sekundarnu standardizaciju mutnoće Gelex, komplet za kalibraciju Stablcal, napajanje, kabel napajanja, zaštitni poklopac
Sučelje:	2 USB-A priključka za USB flash pogon, vanjski pisač, tipkovnica i čitač crtičnog koda
Točnost:	FNU: ±2 % očitavanja plus 0,01 FNU od 0 - 1000 FNU FAU: ±10 % očitavanja od 20 - 10000 NTU NTU: ±2 % očitavanja plus 0,01 NTU od 0 - 1000 NTU, ±5 % očitavanja od 1000 - 4000 NTU, ±10 % očitavanja od 4000 - 10000 NTU
Vrijeme odziva:	Isključeno uprosječivanje signala: 6,8 sekundi / Uključeno uprosječivanje signala: 14 sekundi (kada se za izračunavanje prosjeka koristi 10 mjerenja)
Vrijeme stabilizacije:	Odmah
Zahtjevi napajanja (Hz):	50/60 Hz
Zahtjevi napajanja (voltaža):	100 - 240 V AC
Zahtjevi uzorka:	Kiveta za uzorke od 25 mm: minimalno 20 mL od 0 do 70 °C (32 do 158 °F)
Zaslon:	Zaslon u boji osjetljiv na dodir veličine 17,8 mm

Što je u pretincu

Mjerač mutnoće TL2360, silikonsko ulje, krpica za uljenje, kivete za uzorke od 1 inča (30 ml) s poklopcima (6x), komplet za sekundarnu standardizaciju mutnoće Gelex, komplet za kalibraciju Stablcal, napajanje, kabel napajanja, zaštitni poklopac