



Džepni uređaj za mjerenje boja DR300, monokloramin / slobodni amonijak, s kutijom

Proizvod #: LPV445.99.26110
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Dokazan u prošlosti. Precizno i brzo.

Uređaj DR300 čuva naslijeđe pouzdanosti džepnih uređaja za mjerenje boja tvrtke Hach i pritom donosi i prednosti pristupačnije izvedbe.

Imajte na umu da reagensi nisu uključeni u komplet i moraju se kupiti odvojeno.

Pouzdanost

Od 1993. g. tvrtka Hach neprestano pruža vrhunsku instrumentaciju za kemijske analize i kolorimetriju, uz osiguranje pouzdanih i preciznih mjerenja.

Jednostavno

Jednostavno i intuitivno rukovanje smanjuje potencijal za nastankom pogreške uslijed ručne uporabe, pružajući točne mjerne podatke kojima možete uvijek iznova vjerovati. Veći zaslon s poboljšanim pozadinskim osvjetljenjem olakšava očitavanje izmjerenih vrijednosti u svim uvjetima.

Izdržljivo

Izdržljiva i vodootporna (IP67) izvedba izdržat će sve uvjete na koje možete naići na terenu ili pri prijevozu (padove, ekstremne temperature, kiša i prljavština).

Specifikacije

Apsorbancija:	0 – 2,5 Abs
Detektor:	Silikonska fotodioda
Dimenzije (V x Š x D):	34 mm x 69 mm x 157 mm
Garancija:	24 mjeseci
Izvor lampe:	Svjetleća dioda (LED)
Klasa kućišta:	IP67; otporno na vodu do dubine od 1 m, na 30 min
Kompatibilnost kivete:	1 cm (10 mL), 25 mm (10 mL)
Masa:	0,25 kg
Mjerna metoda:	Indofenol
Mjerni rang:	0,04 - 4,50 mg/L monokloramin kao Cl ₂ 0,02 - 0,50 mg/L slobodni amonijak kao NH ₃ -N
Parametar:	Monokloramin / slobodni amonijak
Pauza:	Četiri alkalne baterije AAA; vijek trajanja iznosi otprilike 5000 testova

Posebna značajka:	S kutijom
Radni uvjeti:	0 - 50 °C; 0 - 90 % relativne vlažnosti (bez kondenzacije)
Širina spektra:	Propusnost filtra 15 nm
Što je u pretincu:	Svaki DR300 džepni kolorimetar isporučuje se kao komplet spreman za uporabu u čvrstoj kutiji za čuvanje i prenošenje (4660200), uključujući baterije, kivete za uzorke (2427606) i tiskani priručnik. Reagensi se moraju kupiti zasebno.
Valna duljina:	655 ± 2 nm
Zapisivač podataka:	Posljednjih 50 mjerenja
Zaslon:	LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem

Što je u pretincu

Svaki DR300 džepni kolorimetar isporučuje se kao komplet spreman za uporabu u čvrstoj kutiji za čuvanje i prenošenje (4660200), uključujući baterije, kivete za uzorke (2427606) i tiskani priručnik. Reagensi se moraju kupiti zasebno.