



## SC4200c priključak sustava Claros, vanjska kutija za Wi-Fi/mobilni internet, s utikačem, za 1 digitalni senzor

**Proizvod #:** LXV524.99.140A0

EUR Cijena: Kontaktirajte nas

Otprema unutar 1 tjedna

### Poboljšajte svoj kontroler s udaljenim pristupom

Povežite postojeći Hach SC200 ili SC1000 za udaljeni pristup podacima online sustava, bilo kada i bilo gdje.

### Osiguravanje preciznosti instrumenta

Upute korak po korak na bilo kojem povezanom uređaju pomažu rukovoditeljima u ispravnom provođenju održavanja, pojednostavljenju obuke, smanjenju razdoblja prestanka rada i osiguravanju preciznog rada instrumenta.

### Daljinsko praćenje

Obuhvatite neprekidan nadzor vašeg pogona i postupka sa stalnim udaljenim pristupom mjerenjima i instrumentaciji.

### Održavanje na temelju uvjeta

Prediktivni dijagnostički softver neprekidno nadzire zdravlje vaših instrumenata što vam omogućava optimizaciju vašeg rasporeda održavanja i određivanje prioriteta prema stvarnoj potrebi.

## Specifikacije

|                                  |                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Analogni izlazi:                 | Linearno, PID                                                             |
| Cellular:                        | External Box for Wi-Fi/Cellular                                           |
| Čuvanje uređaja:                 | -20 °C - 70 °C; 0 - 95 % relativne vlažnosti, bez kondenzacije            |
| Dimenzije:                       | ½ DIN - 144 x 144 x 192 mm (5,7 x 5,7 x 7,6 inča)                         |
| Jezici uputa:                    | Danski, nizozemski, engleski, francuski, njemački, talijanski, španjolski |
| Klasa kućišta:                   | NEMA 4x/IP66 metalno kućište sa zaštitnim slojem od korozije              |
| Klasa zaštite:                   | I, priključen na uzemljenje                                               |
| Kompatibilne mrežne tehnologije: | GSM 3G/4G (npr. AT&T, T-Mobile, Rogers, Vodafone itd.)                    |
|                                  | Vanjski CDMA (npr. Verizon)                                               |
| Kompatibilni instrumenti:        | Amonij: Amtax sc, AN-ISE sc, A-ISE sc                                     |
|                                  | Nitrat: Nitratx sc, N-ISE sc, Nitratx clear/eco/plus sc                   |
|                                  | Fosfat: Phosphax sc, Phosphax sc LR                                       |
|                                  | Organski spojevi: Uvas sc                                                 |
|                                  | pH/ORP: pHD sc, 1200-S sc, 8362sc                                         |
|                                  | Vodljivost: 3700sc, 3798-S sc, 3400sc                                     |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Ozon: 9185sc                                                                                                                                                                                                                   |
|                          | Otopljeni kisik: LDO 2 sc                                                                                                                                                                                                      |
|                          | Klor: CL10sc, CL17sc, 9184sc                                                                                                                                                                                                   |
|                          | Klor dioksid: 9187sc                                                                                                                                                                                                           |
|                          | Suspendirane krute tvari: Solitax sc, TSS sc                                                                                                                                                                                   |
|                          | Razina mulja: Sonatax sc                                                                                                                                                                                                       |
|                          | Zamućenost: TU5300sc, TU5400sc, Ultraturb sc, SS7 sc                                                                                                                                                                           |
| Masa:                    | 1,7 kg (jedino kontroler, bez modula)                                                                                                                                                                                          |
| Metrijal:                | Polikarbonat, aluminiј (obložen prahom), nehrđajući čelik                                                                                                                                                                      |
| Mjerenja:                | Jedna veza s SC kontrolerom                                                                                                                                                                                                    |
| Mogućnosti komunikacije: | Profibus DPV1 card                                                                                                                                                                                                             |
| Mrežna povezanost:       | LAN verzija: Dva priključka za Ethernet (10/100 Mbps), funkcija prekidača, M12 ženski priključak za D-kodiranje.                                                                                                               |
|                          | Mobilna verzija: držač SIM kartice (3G/4G).                                                                                                                                                                                    |
|                          | Vrsta veze ovisi o konfiguraciji kontrolera.                                                                                                                                                                                   |
| Način montaže:           | Montaža na zid, šipku ili ploču                                                                                                                                                                                                |
| Opis:                    | Pristupnik za povezivanje na SC200 ili SC1000 kojeg kontrolira mikroprocesor i kojim se upravlja izbornikom                                                                                                                    |
| Otvaranje cijevi:        | ½" NPT cijev                                                                                                                                                                                                                   |
| Plug:                    | Yes                                                                                                                                                                                                                            |
| Potvrde o sukladnosti:   | Sadrži CE oznaku (sa svim vrstama senzora). Testiran za upotrebu na općim lokacijama u skladu s UL i CSA sigurnosnim standardima od strane divizije ETL (sa svim vrstama senzora).                                             |
|                          | Određeni modeli s napajanjem na izmjeničnu struju testiranu su za upotrebu na općim sigurnosnim lokacijama u skladu s UL i CSA sigurnosnim standardima od strane divizije Underwriters Laboratories (sa svim vrstama senzora). |
| Radna temperatura:       | LAN verzija: -20 - 60 °C                                                                                                                                                                                                       |
|                          | Mobilna verzija: -20 - 55 °C                                                                                                                                                                                                   |
| Razina instalacije:      | Kategorija II                                                                                                                                                                                                                  |
| Relay: Operational mode: | Primarna ili sekundarna mjerenja, izračunate vrijednosti (samo za dva kanala) ili mjerač vremena                                                                                                                               |
| Releji:                  | Visoki napon:                                                                                                                                                                                                                  |
|                          | Dva releja (SPDT)                                                                                                                                                                                                              |
|                          | Maksimalni sklopni napon: 250 VAC                                                                                                                                                                                              |
|                          | Maksimalna sklopna struja: 5 A (jedino otporno opterećenje)                                                                                                                                                                    |
|                          | Maksimalna sklopna snaga: 1250 VA, 125 W (jedino otporno opterećenje)                                                                                                                                                          |
|                          | Obujam žice: 0,75 do 2,5 mm <sup>2</sup> (18 do 12 AWG)                                                                                                                                                                        |
|                          | Niski napon:                                                                                                                                                                                                                   |
|                          | Četiri releja na svakom niskonaponskom relejnom modulu                                                                                                                                                                         |

|                               |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Što je u pretincu:            | SC4200c priključak sustava Claros,Wi-Fi/mobilni internet, korisnički priručnik i kabel napajanja.                                                 |
| Stupanj zagađenosti:          | 2                                                                                                                                                 |
| USB priključak:               | Upotrebljava se za preuzimanje podataka i učitavanje softvera. Kontroler zabilježava otprilike 20000 podatkovnih točaka za svaki povezani senzor. |
| Visina:                       | Maksimalno 2000 m                                                                                                                                 |
| Zahtjevi napajanja (Hz):      | 50/60 Hz                                                                                                                                          |
| Zahtjevi napajanja (voltaža): | 100 - 240 V AC                                                                                                                                    |
| Zaslon:                       | Ništa                                                                                                                                             |

---

## Što je u pretincu

SC4200c priključak sustava Claros,Wi-Fi/mobilni internet, korisnički priručnik i kabel napajanja.Priključni kabel za daljinske usluge mora se zasebno naručiti.