



## Hardver za montiranje na šipku od nehrđajućeg čelika Nitratx, NT3100sc/NT3200sc, nosač od 10 cm

**Proizvod #:** LZY714.99.53220  
**EUR Cijena:** Kontaktirajte nas  
**Dostupno**

Hardver za montiranje na šipku od nehrđajućeg čelika za senzor Nitratx i NT3100sc/NT3200sc. Uključujući nosač od nehrđajućeg čelika od 10 cm i šipku od nehrđajućeg čelika od 2 m.

Prikladno za sve senzore Nitratx plus (LXV417.99.x0001), Nitratx clear (LXV420.99.50001) i NT3100sc/NT3200sc (LXV448.99.xx001).

---

### Specifikacije

|            |                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duljina:   | Šipka: 2000 mm                                                                                                                               |
| Masa:      | Samo dio za podizanje: 6,4 kg                                                                                                                |
| Materijal: | Dijelovi koji se uranjaju u tekućinu:<br><br>šipka SS 1.4301;<br><br>adapter senzora SS 1.4308;<br><br>brtve EPDM;<br><br>komplet vijaka SS. |
| Promjer:   | 40 mm                                                                                                                                        |
| Uređaj:    | Nitratx plus sc, Nitratx clear sc                                                                                                            |