



Pocket Pro TDS tester za nisko mjerno područje

Proizvod #:	9531200
EUR Cijena:	Kontaktirajte nas
Dostupno	

Uklonite nagađanja iz vaših mjerenja.

Tester Pocket Pro i Pro+ tvrtke HACH daju točne rezultate uz ugrađenu dijagnostiku, zamjenjive baterije i veliki LCD zaslon, jednostavan za čitanje.

Pouzdana rezultati

Jednostavni koraci kalibracije uklanjaju nagađanja iz kalibracije senzora kako bi se održali u optimalnom stanju.

Štedi vrijeme i novac

Jednostavne za zamjenu, AAA baterije i prikladna čaša za uzorak čine održavanje i mjerenja jednostavnima

Jednostavnost uporabe

Veliki LCD zaslon jednostavan je za čitanje; pozadinsko osvjetljenje uključeno je na modelima Pocket Pro⁺, što omogućuje mjerenje u gotovo svim svjetlosnim uvjetima.

Specifikacije

Accuracy:	1% FS
Garancija:	24 mjeseci
IP zaštita kućišta:	IP67
Jezici uputa:	Engleski, francuski, njemački, talijanski, španjolski
Napajanje:	4 AAA
Parametar:	LR TDS, temperatura
Radna temperatura:	0 – 50 °C
Range:	0-1.999 ppm
Resolution:	1 ppm
Što je u pretincu:	Uključuje: tester, 4 AAA baterije, uzicu i vodič za brzi početak.
Svjetlo:	Ne
TDS factor:	Podesivo; zadano 0,71
Volumen uzorka:	7 mL

Što je u pretincu

Uključuje: tester, 4 AAA baterije, uzicu i vodič za brzi početak.