



Pocket Pro+ Multi 2 tester za pH/vodljivost/TDS/salinitet sa zamjenjivim senzorom

Proizvod #: 9532800
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Uklonite nagađanja iz vaših mjerenja.

Tester Hach Pocket Pro i Pro+ osmišljeni su za davanje preciznih rezultata. Zahvaljujući ugrađenoj dijagnostici učinka nećete morati nagađati kada treba očistiti ili kalibrirati senzor. Dobit ćete i zamjenjive baterije za olakšanu upotrebu na terenu te širok i vrlo čitljiv LCD zaslon.

Pouzdana rezultati

Uz ugrađenu dijagnostiku ne morate nagađati kad trebate kalibrirati i li očistiti senzor

Štedi vrijeme i novac

Jednostavne za zamjenu, AAA baterije i prikladna čaša za uzorak čine održavanje i mjerenja jednostavnima

Jednostavnost uporabe

Veliki LCD zaslon je jednostavan za čitanje i pozadinsko osvjetljenje uključeno u zamjenjivim modelima senzora omogućuje mjerenje u gotovo svim okruženjima

Specifikacije

Accuracy:	Sal: $\pm 1\%$
Garancija:	24 mjeseci
IP zaštita kućišta:	IP67
Jezici uputa:	Engleski, francuski, njemački, talijanski, španjolski
Napajanje:	4 AAA
Parametar:	pH, vodljivost, TDS, salinitet, temperatura
Radna temperatura:	0 – 50 °C
Range:	Vodlj: automatsko postavljanje raspona (od 0,0 do 199,9 $\mu\text{S}/\text{cm}$; od 200 do 1999 $\mu\text{S}/\text{cm}$; od 2,00 do 19,99 mS/cm)
Resolution:	TDS: 0,1 ppm od 0,0 do 99,9 ppm; 1 ppm od 100 do 999 ppm; 0,01 ppt od 0,00 do 10,00 ppt
Što je u pretincu:	Uključuje: tester, 4 AAA baterije, uzicu i vodič za brzi početak.
Svjetlo:	Da
TDS factor:	Podesivo; zadano 0,71
Volumen uzorka:	9 mL

Što je u pretincu

Uključuje: tester, 4 AAA baterije, uzicu i vodič za brzi početak.