



Sension+ Vodljiva elektroda (općenita upotreba)

Proizvod #: LZW5060.97.0002
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Vodljiva kiveta s Pt elektrodama i tijelom od polikarbonata.

Konstanta kivete $C=1\text{ cm}^{-1}$. Automatska kompenzacija temperature. 1 m kabla. Za prijenosne mjerače.

Raspon mjerenja $0,2\text{ }\mu\text{S/cm}$ - 200 mS/cm , $0-80^{\circ}\text{C}$.

Elektroda je prikladna za vodene primjene općenito.

Ergonomski i robustan

Specifikacije

Accuracy:	0,50% s EC5 mjeračem
Dimenzije (D x D):	12 mm x 85 mm
Duljina:	85 mm
Duljina kabla:	1 m
Garancija:	12 mjeseci
Konektori:	Sension+ MP5
Materijal:	Tijelo senzora: vanjska strana: polikarbonat; unutarnja strana: staklo
Measuring range conductivity:	$0,2\text{ }\mu\text{S/cm}$ - 200 mS/cm
Mjerni rang:	$0,2\text{ }\mu\text{S/cm}$ - 200 mS/cm
Parametar:	Conductivity
Temperaturni rang:	$0 - 80^{\circ}\text{C}$
Termistor:	Pt 1.000
Vrsta:	Prijenosni
Vrsta senzora:	3-polna platina, $k = 1,0\text{ cm}^{-1}$
Vrsta sonde:	Prijenosna