



SENSION+ EC5 Prijenosni mjerač vodljivosti

Proizvod #:

LPV3500.98.0002

NEDOSTUPAN ARTIKL

Ovaj artikl više nije dostupan.

Osnovni instrument bez dodatnog pribora i elektroda.

Sveobuhvatni sustav s vodećim navigacijskim izbornikom ubrzava i pojednostavljuje opće elektrokemijsko testiranje. Svaki je sustav dizajniran za široki spektar primjena.

Simple and fast measurements

Ergonomic design for real one hand operation

IP67 protected

Precise and cost-efficient system

Specifikacije

AC i USB pogon:	No
Automatsko prepoznavanje pufera:	-
Barometrijsko mjerenje tlaka:	-
Dimenzije (V x Š x D):	38 mm x 73 mm x 186 mm
DO mjerenje:	-
DO rezolucija:	-
Garancija:	36 mjeseci
GLP značajke:	-
IP zaštita kućišta:	IP67
Izlaz :	-
Jezici:	-
Jezici uputa:	više od 20 jezika
Kalibracija DO elektrode:	-
Kapacitet pohrane internog rezultata:	-
Komplet?:	Ne
Masa:	0,3 kg
Measuring range:	-
Mjerenje saliniteta:	5,85 - 311 g/L

Mjerenje temperature:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Mjerenje vodljivosti:	1 µS/cm - 200 mS/cm (raspon sonde)
Mjerenje vodljivosti kod stabilnog očitavanja:	0,2 µS/cm
Mjerenje vodljivosti: ispravak temperature:	linearno
Mjerna metoda:	Automatska stabilizacija, ručno
Model:	EC5
mV rezolucija:	-
Napajanje:	3 AA
Otpornost vode:	IP67
Parametar:	Vodljivost, TDS, salinitet, otpor, temperatura
PC data transfer software :	-
pH Accuracy:	-
pH Electrode calibration:	-
pH Measurement:	-
pH rezolucija:	-
Potvrde o sukladnosti:	CE.WEEE
Pressure compensation:	-
Prikaz krivulja kalibracije:	Prikazivanje nagiba i asimetrije potencijala
Radni uvjeti: relativna vlažnost zraka:	< 80 % relativna vlažnost (bez kondenzacije)
Radni uvjeti: temperatura:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Radno sučelje:	Tipkovnica
Resolution:	TDS: 1 mg/L - 1 g/L ovisno o mjernom rasponu
Rezolucija vodljivosti:	Ovisno o mjernom rasponu
Salinity resolution:	Ovisno o mjernom rasponu
Simultaneous measurements:	Conductivity (or TDS, or Salinity), Temperature
Stolni:	Ne
Sučelje: jezici:	Temeljeno na ikonama, bez potrebe za jezikom
Svjetlo:	Yes
TDS mjerenje:	0 mg/L - 500 g/L
TDS rezolucija:	1 mg/L - 1 g/L
Temperature compensation:	Putem temperaturne sonde Pt 1,000 ili uz pomoć tipkovnice
Temperaturna rezolucija:	0,1 °C
Temperaturna točnost:	0,2 °C (±1 znamenka)
Točnost:	TDS: ≤ 0,5 % (±1 znamenka)
Točnost vodljivosti:	≤ 0.5 % (±1 znamenka) mjernog raspona
Ulazi:	MP-5
Visina (ukupno):	-
Vrsta sonde:	No
Vrsta zaslona:	130 x 64 piksel, istovremeno očitavanje
Zaslon:	LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem i piktogramima