



## SENSION+ PH1 Prijenosni pH mjerač

Proizvod #:

LPV2500.98.0002

**NEDOSTUPAN ARTIKL**

Ovaj artikl više nije dostupan.

Osnovni instrument bez dodatnog pribora i elektroda.

Sveobuhvatni sustav s vodećim navigacijskim izbornikom ubrzava i pojednostavljuje opće elektrokemijsko testiranje. Svaki je sustav dizajniran za široki spektar primjena.

**Simple and fast measurements**

**Ergonomic design for real one hand operation**

**IP67 protected**

**Precise and cost-efficient system**

---

### Specifikacije

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| AC i USB pogon:                       | No                               |
| Automatsko prepoznavanje pufera:      | pH 2,01, 4,01, 7,00, 9,21, 10,00 |
| Barometrijsko mjerenje tlaka:         | -                                |
| Dimenzije (V x Š x D):                | 38 mm x 73 mm x 186 mm           |
| DO mjerenje:                          | -                                |
| DO rezolucija:                        | -                                |
| Garancija:                            | 36 mjeseci                       |
| GLP značajke:                         | -                                |
| IP zaštita kućišta:                   | IP67                             |
| Izlaz :                               | -                                |
| Jezici:                               | -                                |
| Jezici uputa:                         | više od 20 jezika                |
| Kalibracija DO elektrode:             | -                                |
| Kapacitet pohrane internog rezultata: | -                                |
| Komplet?:                             | Ne                               |
| Masa:                                 | 2,5 kg                           |
| Measuring range:                      | ± 1999 mV                        |
| Mjerenje saliniteta:                  | -                                |

|                                                |                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Mjerenje temperature:                          | -20.0 - 150.0 °C<br>(-4.0 - 302.0 °F)                     |
| Mjerenje vodljivosti:                          | -                                                         |
| Mjerenje vodljivosti kod stabilnog očitavanja: | -                                                         |
| Mjerenje vodljivosti: ispravak temperature:    | -                                                         |
| Mjerna metoda:                                 | Automatska stabilizacija, ručno                           |
| Model:                                         | pH1                                                       |
| mV rezolucija:                                 | 0.1 mV (0 do 200 mV) 1 mV (za ostatak raspona)            |
| Napajanje:                                     | 3 AA                                                      |
| Otpornost vode:                                | IP67                                                      |
| Parametar:                                     | pH, mV, ORP/redoks, temperatura                           |
| PC data transfer software :                    | -                                                         |
| pH Accuracy:                                   | ≤ 0,02 pH (±1 znamenka)                                   |
| pH Electrode calibration:                      | 1 to 3 points calibration                                 |
| pH Measurement:                                | -2 - 19,99 pH                                             |
| pH rezolucija:                                 | 0.01 pH                                                   |
| Potvrde o sukladnosti:                         | CE.WEEE                                                   |
| Pressure compensation:                         | -                                                         |
| Prikaz krivulja kalibracije:                   | Prikazivanje nagiba i asimetrije potencijala              |
| Radni uvjeti: relativna vlažnost zraka:        | < 80 % relativna vlažnost (bez kondenzacije)              |
| Radni uvjeti: temperatura:                     | 0 - 50 °C (32 - 122 °F)                                   |
| Radno sučelje:                                 | Tipkovnica                                                |
| Resolution:                                    | 0,1 mV (±199,9 mV raspon)                                 |
| Rezolucija vodljivosti:                        | -                                                         |
| Salinity resolution:                           | -                                                         |
| Simultaneous measurements:                     | pH, Temperature                                           |
| Stolni:                                        | Ne                                                        |
| Sučelje: jezici:                               | Temeljeno na ikonama,<br><br>bez potrebe za jezikom       |
| Svjetlo:                                       | Yes                                                       |
| TDS mjerenje:                                  | -                                                         |
| TDS rezolucija:                                | -                                                         |
| Temperature compensation:                      | Putem temperaturne sonde Pt 1,000 ili uz pomoć tipkovnice |
| Temperaturna rezolucija:                       | 0,1 °C                                                    |
| Temperaturna točnost:                          | 0,2 °C (±1 znamenka)                                      |
| Točnost:                                       | -                                                         |
| Točnost vodljivosti:                           | -                                                         |
| Ulazi:                                         | MP-5                                                      |
| Visina (ukupno):                               | -                                                         |
| Vrsta sonde:                                   | No                                                        |
| Vrsta zaslona:                                 | 128 x 64 piksel, istovremeno očitavanje                   |
| Zaslon:                                        | LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem i piktogramima     |