



## 28 Kolorimetar za 550 nm

Proizvod #:

5870055

**NEDOSTUPAN ARTIKL**

Ovaj artikl više nije dostupan.

### Analiza mala veličinom, ali velike vodootpornosti

Čvrsti i pouzdani fotometar s filterom određene valne duljine, 550 nm. Korisnik može programirati. U kovčegu, zajedno s reagensima, kivetama i uputama za korištenje.

Opći džepni kolorimetri Pocket Colorimeter II namijenjeni su za primjene koje nisu uključene u standardne sustave za analizu. Dostupni su u rasponu valnih duljina koje odgovaraju mnogim prilagođenim kalibracijama. Uz tvorničku kalibraciju apsorbancije (0-2,5 A), instrumenti omogućuju dvije korisnički unesene linearne kalibracije s dvije točke i stvaraju izbor bilo od 0,00 do 2,55 ili 0,0 do 99,0 za prikazanu vrijednost.

### Jednparametarski prijenosni fotometar za ponijeti bilo kamo

Lagan je i radi na baterije, prikladan za produljeni rad na terenu ili brzo promatranje procesa na licu mjesta. Mjerenje se može vršiti u dva raspona za velik broj važnih parametara.

### Odobreno od USEPA za vodu za piće i otpadne vode

Za postizanje pouzdanih rezultata dovoljno je jednostavno koristiti džepni kolorimetar Pocket Colorimeter II, s preciznošću koja se može usporediti s onom kod laboratorijskog instrumenata.

### Tvornički programirano

Svaki džepni kolorimetar Pocket Colorimeter II prethodno je programiran za jedan od 35 parametara. Mnogi imaju za osnovu metode odobrene od EPA. Uopće nije potrebna ručna kalibracija. Jednostavno postavite instrument na nulu pomoću praznine, umetnite uzorak koji reagira i očitajte rezultat.

### Vodootporno, lagano, čvrsto

Džepni kolorimetar Pocket Colorimeter II stvarno možete nositi u džepu! Ima samo 0,23 kg (8,1 oz), a čvrsto kućište otporno na udarce godinama štiti elektroniku i optiku te omogućuje normalan rad. IP67 procjena: džepni kolorimetar Pocket Colorimeter II može 30 minuta ostati uronjen na dubini od 1 metra i još će uvijek ispravno raditi. Štoviše, instrument je dizajniran za plutanje!

### Zaslon s pozadinskim osvjetljenjem, bilježenje podataka, opoziv

Jasna očitavanja čak i pod teškim uvjetima, zahvaljujući osvjetljenju i velikim znamenkama na zaslonu. Snimite 10 najnovijih podatkovnih točaka s vremenom mjerenja. Nema više ručnog bilježenja, stvarajući gnjavažu noseći papir i olovku.

---

## Specifikacije

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Detektor:              | Detektor silicija                      |
| Dimenzije (V x Š x D): | 155 mm x 61 mm x 35 mm                 |
| Duljina puta kivete:   | 1 cm 25 mm                             |
| Garancija:             | 24 mjeseci                             |
| Klasa kućišta:         | IP67 (isključuje odjeljak za baterije) |

|                           |                                                                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lamp Type:                | Svjetleća dioda (LED)                                                                                                                                        |
| Masa:                     | 0,23 kg                                                                                                                                                      |
| Parametar:                | Wavelength specific, 550 nm                                                                                                                                  |
| Potvrde o sukladnosti:    | Europska CE oznaka                                                                                                                                           |
| Preciznost valne duljine: | Fiksna valna duljina $\pm 2$ nm razlikuje se među modelima                                                                                                   |
| Što je u pretincu:        | Each wavelength specific Pocket Colorimeter II Instrument comes complete as a ready-to-use kit in a sturdy custom carrying case, including a printed manual. |
| Valna duljina:            | Fixed wavelength $\pm 2$ nm varies with model                                                                                                                |
| Zaslon:                   | LCD, pozadinsko osvjetljenje                                                                                                                                 |

---

## Što je u pretincu

Each wavelength specific Pocket Colorimeter II Instrument comes complete as a ready-to-use kit in a sturdy custom carrying case, including a printed manual.