



Džepni kolorimetar POCKET Colorimeter II Kolorimetar za 655 nm

Proizvod #:

5870065

NEDOSTUPAN ARTIKL

Ovaj artikl više nije dostupan.

Rugged and reliable wavelength-specific Filter Photometer. User-programmable. In carrying case, complete with batteries, cuvettes and operating instructions.

Opći džepni kolorimetri Pocket Colorimeter II namijenjeni su za primjene koje nisu uključene u standardne sustave za analizu. Dostupni su u rasponu valnih duljina koje odgovaraju mnogim prilagođenim kalibracijama. Uz tvorničku kalibraciju apsorbancije (0-2,5 A), instrumenti omogućuju dvije korisnički unesene linearne kalibracije s dvije točke i stvaraju izbor bilo od 0,00 do 2,55 ili 0,0 do 99,0 za prikazanu vrijednost.

Jednparametarski prijenosni fotometar za ponijeti bilo kamo

Lagan je i radi na baterije, prikladan za produljeni rad na terenu ili brzo promatranje procesa na licu mjesta. Mjerenje se može vršiti u dva raspona za velik broj važnih parametara.

Odobreno od USEPA za vodu za piće i otpadne vode

Za postizanje pouzdanih rezultata dovoljno je jednostavno koristiti džepni kolorimetar Pocket Colorimeter II, s preciznošću koja se može usporediti s onom kod laboratorijskog instrumenata.

Tvornički programirano

Svaki džepni kolorimetar Pocket Colorimeter II prethodno je programiran za jedan od 35 parametara. Mnogi imaju za osnovu metode odobrene od EPA. Uopće nije potrebna ručna kalibracija. Jednostavno postavite instrument na nulu pomoću praznine, umetnite uzorak koji reagira i očitajte rezultat.

Vodootporno, lagano, čvrsto

Džepni kolorimetar Pocket Colorimeter II stvarno možete nositi u džepu! Ima samo 0,23 kg (8,1 oz), a čvrsto kućište otporno na udarce godinama štiti elektroniku i optiku te omogućuje normalan rad. IP67 procjena: džepni kolorimetar Pocket Colorimeter II može 30 minuta ostati uronjen na dubini od 1 metra i još će uvijek ispravno raditi. Štoviše, instrument je dizajniran za plutanje!

Zaslon s pozadinskim osvjetljenjem, bilježenje podataka, opoziv

Jasna očitavanja čak i pod teškim uvjetima, zahvaljujući osvjetljenju i velikim znamenkama na zaslonu. Snimite 10 najnovijih podatkovnih točaka s vremenom mjerenja. Nema više ručnog bilježenja, stvarajući gnjavažu noseći papir i olovku.

Specifikacije

Detektor:	Detektor silicija
Dimenzije (V x Š x D):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Duljina puta kivete:	1 cm 25 mm
Klasa kućišta:	IP67
Lamp Type:	Svjetleća dioda (LED)
Masa:	0,23 kg

Parametar:	Wavelength specific, 655 nm
Potvrde o sukladnosti:	Europska CE oznaka
Preciznost valne duljine:	Fiksna valna duljina ± 2 nm razlikuje se među modelima
Što je u pretincu:	Each wavelength specific Pocket Colorimeter II Instrument comes complete as a ready-to-use kit in a sturdy custom carrying case, including a printed manual.
Valna duljina:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Zaslon:	LCD, pozadinsko osvjetljenje

Što je u pretincu

Each wavelength specific Pocket Colorimeter II Instrument comes complete as a ready-to-use kit in a sturdy custom carrying case, including a printed manual.