



ELEKTRODA ZA MJERENJE AMONIJAKA Ammonia ISE combination electrode, fixed cable, BNC

Proizvod #: 5192700

NEDOSTUPAN ARTIKL
Ovaj artikl više nije dostupan.

Kombinirana ionsko-selektivna elektroda osjetljiva na plin od amonijaka (ISE - ion selective electrode) sa zamjenjivim membranskim modulom, punjivim elektrolitom i fiksnim kabelom s BNC priključkom. Sonda se isporučuje s tri modula membrane od amonijaka i otopinom za punjenje elektrode.

Precizno

Ne trebate samo odgovor, nego trebate pravi odgovor i to brzo.

Optimizirani stabilizacijski algoritmi u Hach mjernim platformama uklanjaju

nagađanje korisnika i smanjuju netočna mjerenja. Mnoge elektrode

služe posebno kako bi se isporučili točni rezultati i najbrži

odziv, čak i u izazovnom okruženju.

Jednostavno za upotrebu

Više nego ikad prije danas se traže novi načini kako bolje iskoristiti vlastiti novac

i resurse. Preskočite proučavanje kompliciranih korisničkih priručnika i provedite vlastito

vrijeme mjereći, zahvaljujući Hach inovativnim dizajnima izbornika i jednostavnim

tipkovnicama stvorenima za istinski intuitivno korištenje.

Robustan i izdržljiv

Pouzđajte se u Hach izdržljive mjerene sustave dizajnirane kako bi izdržali

teške uvjete testiranja na otvorenom i česte upotrebe. Izaberite između najtvrdih

industrijskih sonda ili elektroda bez stakla za potrebe robusnih, vodootpornih sustava

za svakodnevno korištenje.

Fleksibilno

Trebate li mjeriti i u laboratoriju i na terenu? Hach nudi učinkovitost s

pouzdanim i vrhunskim sustavima koje je jednostavno premještati kada se krećete od

radnog stola izravno na teren radi testiranja. Mjerite parametre koje trebate

danas uz jamstvo u mogućnosti proširenja u budućnosti.

Specifikacije

Accuracy:	±0,02 mV ili 0,05%, ovisno koje je veće (ovisno o primjeni)
Duljina:	149 mm
Duljina kabla:	0.91 m
Garancija:	6 mjeseci
ISA potreban:	4447169
Materijal:	Tijelo senzora: ABS
Mjerni rang:	0,06 - 17.000 mg/L 0,06 mg/L - 17.000 mg/L NH ₃
Otopina za punjenje:	4447226
Posebna značajka:	Elektroda osjetljiva na plin
Promjer:	12 mm
Spoj sonde:	Porozni PTFEski prsten
Temperaturni rang:	0 - 50 °C
Termistor:	-
Vrsta senzora:	Osjetljiva na plin: staklena sa zamjenjivom membranom osjetljivom na NH ₃
Vrsta sonde:	Kombinirana lab ISE elektroda

Potrebni dodaci

- Ammonia Ionic Strength Adjustor (ISA) Powder Pillows, pk/100 (Item 4447169)
- Zamjenski komplet membrana za amonijak, 5 komada (Item 5192711)
- Otopina za punjenje, ISENH3181, 0,1 M NH₄Cl, 50 mL (Item 4447226)