



## HQ14D Digitalni mjerač vodljivosti

Proizvod #:

HQ14D.99.000000

**NEDOSTUPAN ARTIKL**

Ovaj artikl više nije dostupan.

Prijedlog zamjene:

- LEV015.98.1140A

### Digitalna elektrokemija s HQD

Prijenosni mjerač vodljivosti. Osnovni instrument bez elektroda.

Digitalni sustav mjerača/elektroda odlikuje se pouzdanošću, fleksibilnošću i jednostavnošću korištenja. Zamjenjive INTELLICAL elektrode automatski se prepoznaju i pohranjuju sve relevantne podatke. Robusna, gotovo neuništiva verzija za vanjsko korištenje s različitim duljinama kabela omogućuje mjerenje čak i na prethodno nedostupnim lokacijama.

Replaced by NEW HQ Series.

Izvrсна pouzdanost i jednostavno korištenje

Svestrane elektrode za sve primjene, na primjer, otpadna voda, voda za piće, industrijska voda

Pouzdati rezultati s teško dostupnih mjesta za mjerenje i na velike udaljenosti

Potpuno GLP upravljanje podacima

---

### Specifikacije

|                                          |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC i USB pogon:                          | Dodatno                                                                                                                                                   |
| Funkcija zaključavanja zaslona:          | Continuous / Auto-stabilization ("press to read") / At Interval                                                                                           |
| Garancija:                               | 36 mjeseci                                                                                                                                                |
| GLP značajke:                            | Date; Time; Sample ID; Operator ID                                                                                                                        |
| Intervali/uzbune/podsjetnik kalibracije: | Isključeno, može se odabrati od 2 sata do 7 dana                                                                                                          |
| IP zaštita kućišta:                      | IP67                                                                                                                                                      |
| Izlaz :                                  | USB za računalo / flash memoriju                                                                                                                          |
| Izvoz podataka:                          | Download via USB connection to PC or flash memory device. Automatically transfer entire data log or as readings are taken. Power supply adapter required. |
| Jezici:                                  | Engleski, francuski, njemački, talijanski, španjolski, danski, nizozemski, poljski, portugalski, turski, finski, češki, ruski.                            |
| Kalibracija elektrode za vodljivost:     | Demalno (1D/ 0,1D / 0,01D);<br><br>Molarno (0,1M / 0,01M / 0,001M);<br><br>NaCl (0,05%; 25 µS/cm; 1000 µS/cm; 18 mS/cm);                                  |

|                                                |                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | Standardna morska voda;                                                                         |
|                                                | Korisnički definirano                                                                           |
| Komplet?:                                      | Ne                                                                                              |
| Masa:                                          | 0,323 kg bez baterija                                                                           |
| Mjerenje otpornosti:                           | 2,5 Ωcm - 49 MΩcm                                                                               |
| Mjerenje saliniteta:                           | 0 - 42 (ppt) (‰)                                                                                |
| Mjerenje temperature:                          | °C or °F                                                                                        |
| Mjerenje vodljivosti:                          | 0.01 μS/cm - 200.0 mS/cm                                                                        |
| Mjerenje vodljivosti kod stabilnog očitavanja: | 5 načina rada za stabilnost                                                                     |
| Mjerenje vodljivosti: ispravak temperature:    | None; Linear; NaCl Non-Linear Natural Water.                                                    |
| Mjerna metoda:                                 | Probe specific programmed method settings                                                       |
| Model:                                         | HQ14D – EC/1 kanal                                                                              |
| Parametar:                                     | Vodljivost                                                                                      |
| Parameters:                                    | Conductivity                                                                                    |
|                                                | NA                                                                                              |
|                                                | NA                                                                                              |
| PC data transfer software :                    | uključeno                                                                                       |
| Pohrana podataka:                              | Automatic, GLP ISO compliant reading data stored with batteriescalibration details.             |
| Pohrana podataka/memorija:                     | 500 records/FIFO                                                                                |
| Potvrde o sukladnosti:                         | CE.WEEE                                                                                         |
| Printer:                                       | Kao dodatna oprema                                                                              |
| Radne poruke pogrešaka:                        | Tekstualne poruke                                                                               |
| Radni uvjeti: relativna vlažnost zraka:        | 90 % (bez kondenzacije)                                                                         |
| Radni uvjeti: temperatura:                     | 0 - 60 °C (32 - 140 °F)                                                                         |
| Radno sučelje:                                 | Tipkovnica                                                                                      |
| Result ID:                                     | Vremenska oznaka, ID korisnika, ID uzorka, itd.                                                 |
| Rezolucija:                                    | ± 0,5 % u (1μS/cm - 200 mS/cm) rasponu                                                          |
| Rezolucija vodljivosti:                        | 5 znamenki s 2 znamenke nakon decimalnog zareza                                                 |
| Salinity resolution:                           | 0,01 ppt                                                                                        |
| Sastavi:                                       | Meter Only                                                                                      |
| Sensor A:                                      | NA                                                                                              |
| Sensors:                                       | Sensor A: NA                                                                                    |
|                                                | Sensor B: NA                                                                                    |
|                                                | Sensor C:                                                                                       |
| Standardi za korisničku kalibraciju:           | Mogući su korisnički definirani standardi                                                       |
| Što je u pretincu:                             | Meter package includes HQ14D Portable Meter; 4 AA batteries; quick-start guide and user manual. |
| Stolni:                                        | sa stalkom                                                                                      |
| Svjetlo:                                       | #                                                                                               |
| TDS mjerenje:                                  | 0 - 50,0 mg/L                                                                                   |
| TDS rezolucija:                                | 0.01 mg/L up - 0.1 g/L upon measuring range                                                     |
| Temperaturna rezolucija:                       | 0,1 °C                                                                                          |
| Temperaturna točnost:                          | ± 0.3 °C                                                                                        |

|                      |                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Točnost vodljivosti: | ± 0.5 % u (1µS/cm - 200 mS/cm) rasponu                                                          |
| Type of measurement: | Portable/Field Water Quality Applications                                                       |
| Uključuje :          | Meter package includes HQ14D Portable Meter; 4 AA batteries; quick-start guide and user manual. |
| Ulazi:               | M12 digitalno (1) za INTELLICAL sonda                                                           |
| Uređaj:              | Portable                                                                                        |
| Vrsta sonda:         | Intellical Standard Laboratory or Rugged Field                                                  |
| Vrsta zaslona:       | 240 x 160 piksel LCD s pozadinskim osvjetljenjem                                                |
| Zaslon:              | Detailed mode/Large mode                                                                        |

---

## Što je u pretincu

Meter package includes HQ14D Portable Meter; 4 AA batteries; quick-start guide and user manual.