



TU5200 stolni laserski turbidimetar sa RFID-om, ISO verzija

Proizvod #:

LPV442.99.03022 **Opasno po zdravlje**

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Otprema unutar 2 tjedna



Novi standard u evoluciji mutnoće

Platforma uključuje jedinstveni optički dizajn koji vidi više vašeg uzorka od bilo kojeg drugog mjerača mutnoće, isporučuje najbolju preciznost i osjetljivost niskog mjernog područja, istovremeno svodeći promjenjivost od testa do testa na najmanju moguću mjeru. Po prvi puta nećete se morati pitati kojemu mjerenju vjerovati zahvaljujući identičnoj tehnologiji detekcije 360° x 90° u oba instrumenta. Serija TU5 dramatično smanjuje vrijeme potrebno za dobivanje mjerenja mutnoće u koje se možete pouzdati. Laboratorijski mjerač mutnoće TU5200 s tehnologijom detekcije 360° x 90° vidi više vašeg uzorka što znači da više ne trebate primjenjivati silikonsko ulje na bočice i indeksiranje radi osiguravanja točnog očitavanja. Nadalje, možete se pouzdati da ćete dobiti dosljedne rezultate u laboratoriju, od operatera do operatera, budući da je utjecaj malih smetnji smanjen zbog prikupljanja svjetlosti pri 360°. Samo novi laboratorijski i procesni mjerači mutnoće serije TU 5 s detekcijom 360° x 90° pružaju maksimalnu sigurnost da je promjena u očitavanju zapravo promjena u vodi.

Inovativna tehnologija detekcije 360° x 90°

Serija TU5 uključuje jedinstveni optički dizajn koji vidi više vašeg uzorka od bilo kojeg drugog mjerača mutnoće, isporučuje najbolju preciznost i osjetljivost niskog mjernog područja, istovremeno svodeći promjenjivost od testa do testa na najmanju moguću mjeru.

Usklađeni laboratorijski i online rezultati

Po prvi puta nećete se morati pitati kojemu mjerenju vjerovati zahvaljujući identičnoj tehnologiji detekcije 360° x 90° u oba instrumenta.

Sve o mutnoći – brže

Serija TU5 značajno smanjuje količinu vremena potrebnu za dobivanje mjerenja mutnoće u koja se možete pouzdati, uz 98% manje površine online uzorka za čišćenje, zatvorene bočice za kalibraciju i bez potrebe za indeksiranjem i silikonskim uljem u laboratoriju. A da ne spominjemo da manja količina online uzorka znači da ćete događaje otkriti gotovo odmah.

Specifikacije

Certificiranja:

U skladu sa CE

US FDA pristupni broj: 1420493-000 EPA verzija 1420492-000 ISO verzija

U skladu sa IEC/EN 60825-1 i do 21 CFR 1040.10 U suglasnosti sa Objavom o laserima br. 50.

Australska ACMA oznaka

Čuvanje uređaja:

-30 - 60 °C

Dimenzije (V x Š x D):

195 mm x 409 mm x 278 mm

Garancija:

24 mjeseci

Izvor lampe:

ISO Version - 850 nm Class 2 Laser

Izvor svjetila:

Laserski proizvod klase 2, s ugrađenim izvorom laserskog zračenja klase 2 od 650 nm (EPA) ili 850 nm (ISO) od maks. 1,0 mW (sukladno sa standardom IEC/EN 60825-1 i 21 CFR 1040.10 sukladno s obavijesti o laseru br. 50)

Jedinica:

NTU; FNU; TE/F; FTU; EBC; mg/L ako je kalibrirano kalibracijskom krivuljom u stupnjevima

Komunikacija:

Link2sc and RFID

Kućište:	Spoj PC/ABS plastike
Masa:	2,4 kg
Metoda kalibracije:	Za Formazin I Stablcal:
	20 NTU od 0 do 40 NTU; pri 20 FNU I 600 FNU za puni raspon
	Proizvoljna kalibracija do u 6 točaka.
	Degrees 0 - 100 mg/L
	SDVB 0 - 1000 NTU
Mjerni rang:	EPA:
	0 - 700 NTU / FNU / TE/F / FTU
	0 - 100 mg/L
	0 - 175 EBC
	ISO:
	0 - 1000 NTU / FNU / TE/F / FTU
	0 - 100 mg/L
	0 - 250 EBC
Model:	TU5200 ISO
Ponovljivost:	<40 NTU: bolje od 1% očitavanja ili 0.002 NTU sa Formazinom pri 25 °C, veća vrijednost
	>40 NTU: bolje od 3,5% očitavanja sa Formazinom pri 25 °C
Radna temperatura:	10 - 40 °C
Radna vlažnost:	80 % pri 30 °C (bez kondenzacije)
Raspršenje svjetla:	<10 mNTU
Regulatorni:	DIN EN ISO 7027
Rezolucija:	0,0001 NTU / FNU / TE/F / FTU / EBC / mg/L
Što je u pretincu:	Stolni mjerac mutnoće serije TU5200, korisnički priručnik, komplet Stablcal (10, 20 i 600 NTU), dvije bočice za uzorke, napajanje, zaštitni poklopac, postolje za bočice
Temperatura uzorka:	4 - 70°C (39 - 158°F)
Točnost:	±2 % od očitavanja plus 0,01 NTU od 0 - 40 NTU; ±10 % od očitavanja od 40 - 1000 NTU na temelju primarnog standarda Formazin (pri 25 °C)
Vrijeme odziva:	Isključeno uprosječivanje signala: 7 sekundi Uključeno uprosječivanje signala: 10 sekundi (kada je vrijeme uprosječivanja 5 sekundi)
Zahtjevi napajanja (Hz):	50/60 Hz
Zahtjevi napajanja (voltaža):	100 - 240 V AC
Zaslon:	7" WVGA (800 x 480) u boji TFT-LCD sa zaslonom na dodir

Što je u pretincu

Stolni mjerac mutnoće serije TU5200, korisnički priručnik, komplet Stablcal (10, 20 i 600 NTU), dvije bočice za uzorke, napajanje, zaštitni poklopac, postolje za bočice

Potrební dodaci

- Čep, poklopac, USB A, TU5200 (Item LZV881)