



Be Right™



Protočni modul SIP10 za DR3900

Proizvod #: LQV157.99.00001
HRK Cijena: Kontaktirajte nas
Otprema unutar 1 tjedna

Protočni modul za mjerenja prolazom tekućine. Osnovni instrument bez dodatnog pribora.

Specifikacije

Čuvanje uređaja:	Od -10 °C do 60 °C
Dimenzije (V x Š x D):	120 mm x 85 mm x 200 mm
Masa:	0,5 kg
Power Supply:	USB Cable
Protok:	1 mL/s
Radna temperatura:	10 - 40 °C, pri 95 % relativne vlažnosti (bez kondenzacije)
Raspon valne duljine:	340 nm - 900 nm
Rinsing volume:	Minimalno 25 mL
Sučelje:	USB tip A
Zahtjevi napajanja (voltaža):	5 V