



Be Right™



## Bočica Stablcal od 600 NTU za TU5200, TU5300 sc, TU5400 sc, s RFID-om

Proizvod #:

LZY838

HRK Cijena:

Kontaktirajte nas

Otprema unutar 2 tjedna

Novi i poboljšani rok trajanja od 360 dana!

### Precizne, unaprijed pripremljene otopine formazina

Uz zakonom zaštićenu tehnologiju proizvodnje, Hach priprema standarde Stablcal u širokom nizu preciznih koncentracija - omogućujući točne kalibracije mjerača mutnoće.

### Na temelju primarnih standarda formazina

Stabilizirani formazinski standardi Stablcal sadrže isti polimer za raspršivanje svjetlosti kao tradicionalni formazinski primarni standardi mutnoće – i jednako su djelotvorni.

### Pojačana stabilnost štedi vrijeme i rad

Dok se primarni standardi Formazin mogu pripremiti izravno u laboratoriju, postupak je zahtjevan i dugotrajan - a razrijeđeni standardi nisu stabilni. Stablcal je stabilizirana verzija formazina koja pruža ponovljive rezultate bez vremena i truda koji su potrebni za pripremu standarda u laboratoriju.

### Pouzdana rezultati

Hach je prvi primijenio Formazin kao standard mutnoće u industriji pitke vode prije više od 40 godina. Standardi Stablcal temelje se na desetljećima iskustva u mjerenju mutnoće.

---

## Specifikacije

Razdoblje između servisa:

360 dana