



Izbacivanje zraka pod visokim tlakom, 230V

Proizvod #: 6860100.99.0002

EUR Cijena: Kontaktirajte nas

Otprema unutar 1 tjedna

Automatski sustav za čišćenje za AN-ISE sc, A-ISE sc, N-ISE sc, LDO sc/LDO 2 sc

Specifikacije

Čuvanje uređaja:	od -20 °C do 70 °C ; 95 % relativne vlažnosti
Dimenzije (V x Š x D):	370 mm x 320 mm x 200 mm
Garancija:	24 mjeseci
Klasa kućišta:	IP66 / NEMA 4X
Klasa osigurača:	250 V, 5 A, sklop kontrolera
Masa:	Kompresor od 10,7 kg
Max. radni ciklus:	60 s za svakih 15 minuta
Mjerno načelo:	Sustav za izbacivanje zraka pod visokim tlakom za dodavanje odabranim senzorima koji sprječava razvijanje bioorganizama i drugih vrsta kontaminata
Protok:	Izlazna brzina zraka od 1 m ³ /h kod oduška kompresora
Radna temperatura:	-20 – 50 °C pri 0 – 95 % RH (bez kondenzacije)
Rang tlaka:	tlak izlaznog zraka od 2,76 kod oduška kompresora
Širina:	kompresor
Što je u pretincu:	Sljedeće stavke uključene su kao standardne komponente kompleta za samočišćenje: • cijevi, 7,6 m (25 stopa) • Spone za kabele • Kompresor HOAB uz opremu za montiranje • Pregrada releja
Visina:	kompresor
Zahtjevi napajanja (Hz):	50 Hz
Zahtjevi napajanja (voltaža):	230 V AC

Što je u pretincu

Sljedeće stavke uključene su kao standardne komponente kompleta za samočišćenje: • cijevi, 7,6 m (25 stopa) • Spone za kabele • Kompresor HOAB uz opremu za montiranje • Pregrada releja