



Filtri, Hach 934-AH, 47 mm, 100/pk

Proizvod #:	2511207
EUR Cijena:	Kontaktirajte nas
Dostupno	

Filtri Hach 934-AH specificirani su za upotrebu pri standardnim metodama 2540 C, 2540 D i 2540 E. Velika brzina protoka, dobra poroznost i 1,5 µm zadržavanja čestica učinili su ovaj bezvezivni borosilikatni stakleni filter od mikrofibra prihvaćenim standardom u industriji više od 50 godina. Filtri Hach 934-AH mogu podnijeti temperature više od 500 °C što je jedinstvena i posebice važna značajka za laboratorije koji izvode analize hlapljivih i fiksnih krutih tvari vode i otpadne vode.

934-AH registrirani je znak Whatman, Inc./GE Healthcare i upotrebljava se pod licencom.

Specifikacije

Jedinica:	komplet od 100 komada
Materijal:	Stakleni mikrofiber
Promjer:	47 mm
Veličina pora:	1,5 µm
Volumen/ veličina paketa:	100 u kompletu