



pH kombinirana elektroda napunjena tekućinom Sension + 5202, s navojnim čepom S7, za opću primjenu. elika, polusferna membrana, vrlo robusna, s brzim odzivom.

Proizvod #: LZW5202.97.0002
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

pH elektroda s tekućinom (punjiva) s keramičkom dijafragmom. Tijelo od stakla. Raspon 0 - 12 pH, 0 - 80 °C. Navojni čep S7.

Ova je pH elektroda prikladna za vodene medije općenito. Brzi odziv zbog velike, polusferne pH membrane.

Brzi odziv zbog velike, polusferne pH membrane.

Specifikacije

Accuracy:	0,002 pH s pH31 mjeračem
Dimenzije (D x D):	12 mm x 130 mm
Duljina:	130 mm
Garancija:	12 mjeseci
Konektori:	Screw cap S7
Materijal:	Tijelo senzora: staklo
Mjerni rang:	0 - 12 pH
Otopina za punjenje:	LZW9500.99 KCl 3M
Parametar:	pH
Spoj sonde:	Keramika
Temperaturni rang:	0-80°C
Vrsta senzora:	Velika, polusferna staklena membrana.
Vrsta sonde:	Laboratorij

Potrebni dodaci

- AS7 cable / 1M / BNC for instruments w/ BNC connector (Item LZW9055.99)