



Mjerač mutnoće s lampom s niti od volframa TL2300, EPA, 0 - 4000 NTU

Proizvod #:

LPV444.99.00210 **Opasno po zdravlje**

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Otprema unutar 2 tjedna



Pouzdana mjerenja za primjene s visokom mutnoćom; pojednostavljena.

Nova serija laboratorijskih mjerača mutnoće TL23 objedinjuje pouzdanu tehnologiju i poboljšane značajke za pojednostavljivanje testiranja u najzahtjevnijim industrijskim primjenama i primjenama na otpadnim vodama.

Poboljšan i intuitivan dizajn

Veliki dodirni zaslon s punim intenzitetom boja serije TL23 i intuitivno korisničko sučelje ubrzavaju postavljanje, kalibraciju i mjerenje. Jednostavno sučelje i navođeni postupci daju vam povjerenje u rezultate.

Pametan uređaj za pouzdanija mjerenja

Serija TL23 osigurava stabilna očitavanja i točnu analizu prikupljanjem očitavanja mutnoće nakon što uređaj detektira stabilnost uzorka. Tim se korakom osiguranja kvalitete uklanja subjektivnost i potreba za ponavljanjem mjerenja.

Jednostavno za upotrebu. Jednostavno dobivanje ispravnih rezultata.

Serija TL23 pruža vam sve što trebate na dohvat ruke. Uz USB priključak za jednostavan izvoz podataka, identifikaciju uzorka za sljedivost i samodijagnostiku za osiguranje kvalitete, Hach® vam olakšava dobivanje ispravnih rezultata.

Specifikacije

Bilježenje podataka:	Ukupno 2000 zapisa, uključujući zapisnik očitavanja, zapisnik provjere i zapisnik kalibracije
Certificiranje:	CE, KC, RCM
Čišćenje zrakom:	Suhi dušik ili zrak za instrumente (ANSI MC 11.1, 1975) 0,05 L/s pri 69 kPa (10 psig); 138 kPa (20 psig) maks. Priključak kukice crijeva za cijev od 1/8 inča
Compliance:	EPA
Čuvanje uređaja:	-20 - 60 °C (-4 - 140 °F)
Dimenzije (V x Š x D):	153 mm x 395 mm x 305 mm
Garancija:	24 mjeseci
Izvor lampe:	Tungsten Lamp
Izvor svjetila:	Lampa s niti od volframa
Jedinica:	NTU i EBC
Kompatibilnost kivete:	Okrugle kivete 95 x 25 mm (3,74 x 1 in.) od borosilikatnog stakla s gumenim navojnim čepovima
Komunikacija:	USB
Masa:	3.0 kg

Mjerna metoda:	Nefelometrijski
Mjerni rang:	NTU (omjer uključen): 0 - 4.000
	NTU (omjer isključen): 0 - 40
	EBC (omjer uključen): 0 - 980
	EBC (omjer isključen): 0 - 9,8
Model:	TL2300 EPA
Modovi čitanja:	Jednokratno, neprekidno, brzo taloženje mutnoće, uprosječivanje signala uključeno ili isključeno, omjer uključen ili isključen
Ponovljivost:	±1 % očitavanja ili 0,01 NTU, koja god vrijednost je veća (pod referentnim uvjetima)
Power Requirements (Amps):	3,4 A
Radna temperatura:	0 - 40 °C
Regulatorni:	Ispunjava zahtjeve metode EPA-e 180.1
Što je u pretincu:	Mjerač mutnoće TL2300, silikonsko ulje, krpica za uljenje, USEPA sklop filtra, kivete za uzorke od 1 inča (30 ml) s poklopcima (6x), komplet za sekundarnu standardizaciju mutnoće Gelex, komplet za kalibraciju Stablcal, napajanje, kabel napajanja, zaštitni poklopac
Sučelje:	2 USB-A priključka za USB flash pogon, vanjski termalni pisač, tipkovnica i čitač crtičnog koda
Točnost:	Omjer uključen: ±2 % od očitavanja plus 0,01 NTU od 0 - 40 NTU; ±10 % od očitavanja od 40 - 1000 NTU na temelju primarnog standarda Formazin
	Omjer isključen: ±2 % očitavanja plus 0,01 NTU od 0 - 40 NTU
Vrijeme odziva:	Isključeno uprosječivanje signala: 6,8 sekundi / Uključeno uprosječivanje signala: 14 sekundi (kada se za izračunavanje prosjeka koristi 10 mjerenja)
Vrijeme stabilizacije:	Uključen omjer: 30 minuta nakon pokretanja
	Isključen omjer: 60 minuta nakon pokretanja
Zahtjevi napajanja (Hz):	50/60 Hz
Zahtjevi napajanja (voltaža):	100 - 240 V AC
Zahtjevi uzorka:	Kiveta za uzorke od 25 mm: minimalno 20 mL od 0 do 70 °C (32 do 158 °F)
Zaslon:	Zaslon u boji osjetljiv na dodir veličine 17,8 mm

Što je u pretincu

Mjerač mutnoće TL2300, silikonsko ulje, krpica za uljenje, USEPA sklop filtra, kivete za uzorke od 1 inča (30 ml) s poklopcima (6x), komplet za sekundarnu standardizaciju mutnoće Gelex, komplet za kalibraciju Stablcal, napajanje, kabel napajanja, zaštitni poklopac