



Džepni uređaj za mjerenje boja DR300, klor, slobodni + ukupan, s kutijom

Proizvod #:

LPV445.99.00110

EUR Cijena:
Dostupno

Kontaktirajte nas

Sljedeća generacija prijenosnih instrumenata

Umanjite poteškoće pri prikupljanju podataka, otklonite pogreške pri transkripciji i osigurajte veću sljedivost u pogledu usklađenosti.

DR300 zadržao je karakteristiku pouzdanosti džepnih uređaja za mjerenje boja te istovremeno pruža najsuvremeniju mogućnost prijenosa podataka i omogućava povezivanje sa sustavom Claros*.

Ključne prednosti:

- Prijenosni fotometar za jedan parametar
- Baterijsko napajanje za maksimalno 5000 testova
- Robusna, vodootporna (IP67) izvedba
- Jednostavna, intuitivna izvedba

Uključeno u isporuku:

- Čvrsta kutija za čuvanje i prenošenje (4660200)
- Baterije
- Kivete za uzorke (2427606)
- Priručnik

Imajte na umu da reagensi nisu uključeni u komplet i moraju se kupiti odvojeno.

*Claros povezivanje trenutno je dostupno samo u SAD-u, Kanadi i EU-u.

Pouzdanost

Od 1993. g. tvrtka Hach neprestano pruža vrhunsku instrumentaciju za kemijske analize i kolorimetriju, uz osiguranje pouzdanih i preciznih mjerenja.

Jednostavno

Jednostavno i intuitivno rukovanje smanjuje potencijal za nastankom pogreške uslijed ručne uporabe, pružajući točne mjerne podatke kojima možete uvijek iznova vjerovati. Veći zaslon s poboljšanim pozadinskim osvjetljenjem olakšava očitavanje izmjerenih vrijednosti u svim uvjetima.

Izdržljivo

Izdržljiva i vodootporna (IP67) izvedba izdržat će sve uvjete na koje možete naići na terenu ili pri prijevozu (padove, ekstremne temperature, kiša i prljavština).

Specifikacije

Apsorbancija:	0 – 2,5 Abs
Detektor:	Silikonska fotodioda
Dimenzije (V x Š x D):	34 mm x 69 mm x 157 mm
Garancija:	24 mjeseci
Izvor lampe:	Svjetleća dioda (LED)
Klasa kućišta:	IP67; otporno na vodu do dubine od 1 m, na 30 min
Kompatibilnost kivete:	1 cm (10 mL), 25 mm (10 mL)
Masa:	0,25 kg
Mjerna metoda:	DPD
Mjerni rang:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂ ; 0,1 - 8,0 mg/L Cl ₂
Parametar:	Klor, slobodni + ukupan
Pauza:	Četiri alkalne baterije AAA; vijek trajanja iznosi otprilike 5000 testova
Posebna značajka:	S kutijom
Radni uvjeti:	0 - 50 °C; 0 - 90 % relativne vlažnosti (bez kondenzacije)
Region:	EU
Širina spektra:	Propusnost filtra 15 nm
Što je u pretincu:	Svaki džepni uređaj za mjerenje boja DR300 isporučuje se kao komplet koji je odmah spreman za uporabu, u čvrstom prijenosnom kovčegu (4660200), uključujući i baterije, kivete za uzorke (2427606) te tiskani priručnik. Reagensi se moraju kupiti odvojeno.
Valna duljina:	528 ± 2 nm
Zapisivač podataka:	Posljednjih 50 mjerenja
Zaslon:	LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem

Što je u pretincu

Svaki džepni uređaj za mjerenje boja DR300 isporučuje se kao komplet koji je odmah spreman za uporabu, u čvrstom prijenosnom kovčegu (4660200), uključujući i baterije, kivete za uzorke (2427606) te tiskani priručnik. Reagensi se moraju kupiti odvojeno.