



Be Right™



## Džepni uređaj za mjerenje boja DR300, brom, s kutijom

Proizvod #: LPV445.99.01110

HRK Cijena: Kontaktirajte nas

Dostupno

### Dokazan u prošlosti. Inovativan u budućnosti.

DR300 zadržao je karakteristiku pouzdanosti džepnih uređaja za mjerenje boja te istovremeno pruža najsuvremeniju mogućnost prijenosa podataka i omogućava povezivanje sa sustavom Claros\*. Umanjite poteškoće pri prikupljanju podataka, otklonite pogreške pri transkripciji i osigurajte veću sljedivost u pogledu usklađenosti.

Imajte na umu da reagensi nisu uključeni u komplet i moraju se kupiti odvojeno.

\*Claros povezivanje trenutno je dostupno samo u SAD-u, Kanadi i EU-u.

### Povezanost\*

Opcionalno Bluetooth povezivanje omogućuje sigurno prenošenje izmjerenih podataka u Claros – pametni sustav za vodu tvrtke Hach® – čime se smanjuje broj pogrešaka i štedi vrijeme jer se izbjegava ručno unošenje podataka.

### Pouzdanost

Robusna, vodootporna (IP67) izvedba omogućava podnošenje svih uvjeta koje susrećete na terenu (padovi, ekstremne temperature, kiša i prljavština) i svejedno osigurava mnogogodišnja pouzdana i točna mjerenja.

### Jednostavno

Jednostavno i intuitivno rukovanje smanjuje potencijal za nastankom pogreške uslijed ručne uporabe, pružajući točne mjerne podatke kojima možete uvijek iznova vjerovati. Veći zaslon s poboljšanim pozadinskim osvjetljenjem olakšava očitavanje izmjerenih vrijednosti u svim uvjetima.

---

## Specifikacije

|                        |   |
|------------------------|---|
| Apsorbancija:          | 0 - 2,5 Abs   |
| Detektor:              | Silikonska fotodioda  |
| Dimenzije (V x Š x D): | 34 mm x 69 mm x 157 mm  |
| Klasa kućišta:         | IP67; otporno na vodu do dubine od 1 m, na 30 min                   |
| Kompatibilnost kivete: | 1 cm (10 mL), 25 mm (10 mL)   |
| Masa:                  | 0,25 kg   |
| Mjerna metoda:         | DPD   |
| Mjerni rang:           | 0,05 - 4,50 mg/L Br <sub>2</sub><br>0,2 - 10,0 mg/L Br <sub>2</sub> |
| Parametar:             | Brom  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Pauza:              | Četiri alkalne baterije AAA; vijek trajanja iznosi otprilike 5000 testova |
| Radni uvjeti:       | 0 - 50 °C; 0 - 90 % relativne vlažnosti (bez kondenzacije)                |
| Region:             | EU  |
| Širina spektra:     | Propusnost filtra 15 nm   |
| Valna duljina:      | 528 ± 2 nm  |
| Zapisivač podataka: | Posljednjih 50 mjerenja   |
| Zaslon:             | LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem                                    |

---

## Što je u pretincu

Svaki DR300 džepni kolorimetar isporučuje se kao komplet spreman za uporabu u čvrstoj kutiji za čuvanje i prenošenje (4660200), uključujući baterije, kivete za uzorke (2427606) i tiskani priručnik. Reagensi se moraju kupiti zasebno.