



Be Right™



## Džepni uređaj za mjerenje boja DR300, cink, s kutijom

**Proizvod #:** LPV445.99.09110  
**HRK Cijena:** Kontaktirajte nas  
**Dostupno**

### Dokazan u prošlosti. Inovativan u budućnosti.

DR300 zadržao je karakteristiku pouzdanosti džepnih uređaja za mjerenje boja te istovremeno pruža najsuvremeniju mogućnost prijenosa podataka i omogućava povezivanje sa sustavom Claros\*. Umanjite poteškoće pri prikupljanju podataka, otklonite pogreške pri transkripciji i osigurajte veću sljedivost u pogledu usklađenosti.

Imajte na umu da reagensi nisu uključeni u komplet i moraju se kupiti odvojeno.

\*Claros povezivanje trenutno je dostupno samo u SAD-u, Kanadi i EU-u.

### Povezanost\*

Opcionalno Bluetooth povezivanje omogućuje sigurno prenošenje izmjerenih podataka u Claros – pametni sustav za vodu tvrtke Hach® – čime se smanjuje broj pogrešaka i štedi vrijeme jer se izbjegava ručno unošenje podataka.

### Pouzdanost

Robusna, vodootporna (IP67) izvedba omogućava podnošenje svih uvjeta koje susrećete na terenu (padovi, ekstremne temperature, kiša i prljavština) i svejedno osigurava mnogogodišnja pouzdana i točna mjerenja.

### Jednostavno

Jednostavno i intuitivno rukovanje smanjuje potencijal za nastankom pogreške uslijed ručne uporabe, pružajući točne mjerne podatke kojima možete uvijek iznova vjerovati. Veći zaslon s poboljšanim pozadinskim osvjetljenjem olakšava očitavanje izmjerenih vrijednosti u svim uvjetima.

---

## Specifikacije

Apsorbancija:	0 - 2,5 Abs
Detektor:	Silikonska fotodioda
Dimenzije (V x Š x D):	34 mm x 69 mm x 157 mm
Klasa kućišta:	IP67; otporno na vodu do dubine od 1 m, na 30 min
Kompatibilnost kivete:	1 cm (10 mL), 25 mm (10 mL)
Masa:	0,25 kg
Mjerna metoda:	Zincon
Mjerni rang:	0,02 - 3,00 mg/L Zn
Parametar:	Cink
Pauza:	Četiri alkalne baterije AAA; vijek trajanja iznosi otprilike 5000 testova

Radni uvjeti:	0 - 50 °C; 0 - 90 % relativne vlažnosti (bez kondenzacije)
Region:	EU
Širina spektra:	Propusnost filtra 15 nm
Valna duljina:	600 ± 2 nm
Zapisivač podataka:	Posljednjih 50 mjerenja
Zaslon:	LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem

---

## Što je u pretincu

Svaki DR300 džepni kolorimetar isporučuje se kao komplet spreman za uporabu u čvrstoj kutiji za čuvanje i prenošenje (4660200), uključujući baterije, kivete za uzorke (2427606) i tiskani priručnik. Reagensi se moraju kupiti zasebno.