



## Džepni uređaj za mjerenje boja DR300, 528 nm, s kutijom

**Proizvod #:** LPV445.99.52110  
**EUR Cijena:** Kontaktirajte nas  
**Dostupno**

### Dokazan u prošlosti. Precizno i brzo.

Uređaj DR300 čuva naslijeđe pouzdanosti džepnih uređaja za mjerenje boja tvrtke Hach i pritom donosi i prednosti pristupačnije izvedbe.

Imajte na umu da reagensi nisu uključeni u komplet i moraju se kupiti odvojeno.

#### Pouzdanost

Od 1993. g. tvrtka Hach neprestano pruža vrhunsku instrumentaciju za kemijske analize i kolorimetriju, uz osiguranje pouzdanih i preciznih mjerenja.

#### Jednostavno

Jednostavno i intuitivno rukovanje smanjuje potencijal za nastankom pogreške uslijed ručne uporabe, pružajući točne mjerne podatke kojima možete uvijek iznova vjerovati. Veći zaslon s poboljšanim pozadinskim osvjetljenjem olakšava očitavanje izmjerenih vrijednosti u svim uvjetima.

#### Izdržljivo

Izdržljiva i vodootporna (IP67) izvedba izdržat će sve uvjete na koje možete naići na terenu ili pri prijevozu (padove, ekstremne temperature, kiša i prljavština).

---

### Specifikacije

|                        |                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Apsorbancija:          | 0 – 2,5 Abs                                                               |
| Detektor:              | Silikonska fotodioda                                                      |
| Dimenzije (V x Š x D): | 34 mm x 69 mm x 157 mm                                                    |
| Garancija:             | 24 mjeseci                                                                |
| Izvor lampe:           | Svjetleća dioda (LED)                                                     |
| Klasa kućišta:         | IP67; otporno na vodu do dubine od 1 m, na 30 min                         |
| Kompatibilnost kivete: | 1 cm (10 mL), 25 mm (10 mL)                                               |
| Masa:                  | 0,25 kg                                                                   |
| Pauza:                 | Četiri alkalne baterije AAA; vijek trajanja iznosi otprilike 5000 testova |
| Posebna značajka:      | S kutijom                                                                 |
| Radni uvjeti:          | 0 - 50 °C; 0 - 90 % relativne vlažnosti (bez kondenzacije)                |
| Širina spektra:        | Propusnost filtra 15 nm                                                   |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Što je u pretincu:  | Svaki DR300 džepni kolorimetar isporučuje se kao komplet spreman za uporabu u čvrstoj kutiji za čuvanje i prenošenje (4660200), uključujući baterije, kivete za uzorke (2427606) i tiskani priručnik. Reagensi se moraju kupiti zasebno. |
| Valna duljina:      | 528 ± 2 nm                                                                                                                                                                                                                               |
| Zapisivač podataka: | Posljednjih 50 mjerenja                                                                                                                                                                                                                  |
| Zaslon:             | LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem                                                                                                                                                                                                   |

---

## Što je u pretincu

Svaki DR300 džepni kolorimetar isporučuje se kao komplet spreman za uporabu u čvrstoj kutiji za čuvanje i prenošenje (4660200), uključujući baterije, kivete za uzorke (2427606) i tiskani priručnik. Reagensi se moraju kupiti zasebno.