



SC4200c priključak sustava Claros, 3G/4G Europa, s utikačem, za 1 digitalni senzor

Proizvod #: LXV524.99.130A0

EUR Cijena: Kontaktirajte nas

Otprema unutar 1 tjedna

Poboljšajte svoj kontroler s udaljenim pristupom

Povežite postojeći Hach SC200 ili SC1000 za udaljeni pristup podacima online sustava, bilo kada i bilo gdje.

Osiguravanje preciznosti instrumenta

Upute korak po korak na bilo kojem povezanom uređaju pomažu rukovoditeljima u ispravnom provođenju održavanja, pojednostavljenju obuke, smanjenju razdoblja prestanka rada i osiguravanju preciznog rada instrumenta.

Daljinsko praćenje

Obuhvatite neprekidan nadzor vašeg pogona i postupka sa stalnim udaljenim pristupom mjerenjima i instrumentaciji.

Održavanje na temelju uvjeta

Prediktivni dijagnostički softver neprekidno nadzire zdravlje vaših instrumenata što vam omogućava optimizaciju vašeg rasporeda održavanja i određivanje prioriteta prema stvarnoj potrebi.

Specifikacije

Analogni izlazi:	Linearno, PID
Cellular:	3G/4G EU
Čuvanje uređaja:	-20 °C - 70 °C; 0 - 95 % relativne vlažnosti, bez kondenzacije
Dimenzije:	½ DIN - 144 x 144 x 192 mm (5,7 x 5,7 x 7,6 inča)
Garancija:	24 mjeseci
Jezici uputa:	Danski, nizozemski, engleski, francuski, njemački, talijanski, španjolski
Klasa kućišta:	NEMA 4x/IP66 metalno kućište sa zaštitnim slojem od korozije
Klasa zaštite:	I, priključen na uzemljenje
Kompatibilne mrežne tehnologije:	GSM 3G/4G (npr. AT&T, T-Mobile, Rogers, Vodafone itd.) Vanjski CDMA (npr. Verizon)
Kompatibilni instrumenti:	Amonij: Amtax sc, AN-ISE sc, A-ISE sc Nitrat: Nitratx sc, N-ISE sc, Nitratx clear/eco/plus sc Fosfat: Phosphax sc, Phosphax sc LR Organski spojevi: Uvas sc pH/ORP: pHD sc, 1200-S sc, 8362sc

	Vodljivost: 3700sc, 3798-S sc, 3400sc
	Ozon: 9185sc
	Otopljeni kisik: LDO 2 sc
	Klor: CL10sc, CL17sc, 9184sc
	Klor dioksid: 9187sc
	Suspendirane krute tvari: Solitax sc, TSS sc
	Razina mulja: Sonatax sc
	Zamućenost: TU5300sc, TU5400sc, Ultraturb sc, SS7 sc
Masa:	1,7 kg (jedino kontroler, bez modula)
Metrijal:	Polikarbonat, aluminiј (obložen prahom), nehrđajući čelik
Mjerenja:	Jedna veza s SC kontrolerom
Mogućnosti komunikacije:	Profibus DPV1 card
Mrežna povezanost:	LAN verzija: Dva priključka za Ethernet (10/100 Mbps), funkcija prekidača, M12 ženski priključak za D-kodiranje.
	Mobilna verzija: držač SIM kartice (3G/4G).
	Vrsta veze ovisi o konfiguraciji kontrolera.
Način montaže:	Montaža na zid, šipku ili ploču
Opis:	Pristupnik za povezivanje na SC200 ili SC1000 kojeg kontrolira mikroprocesor i kojim se upravlja izbornikom
Otvaranje cijevi:	½" NPT cijev
Plug:	Yes
Potvrde o sukladnosti:	Sadrži CE oznaku (sa svim vrstama senzora). Testiran za upotrebu na općim lokacijama u skladu s UL i CSA sigurnosnim standardima od strane divizije ETL (sa svim vrstama senzora).
	Određeni modeli s napajanjem na izmjeničnu struju testiranu su za upotrebu na općim sigurnosnim lokacijama u skladu s UL i CSA sigurnosnim standardima od strane divizije Underwriters Laboratories (sa svim vrstama senzora).
Radna temperatura:	LAN verzija: -20 - 60 °C
	Mobilna verzija: -20 - 55 °C
Razina instalacije:	Kategorija II
Relay: Operational mode:	Primarna ili sekundarna mjerenja, izračunate vrijednosti (samo za dva kanala) ili mjerač vremena
Releji:	Visoki napon:
	Dva releja (SPDT)
	Maksimalni sklopni napon: 250 VAC
	Maksimalna sklopna struja: 5 A (jedino otporno opterećenje)
	Maksimalna sklopna snaga: 1250 VA, 125 W (jedino otporno opterećenje)
	Obujam žice: 0,75 do 2,5 mm ² (18 do 12 AWG)
	Niski napon:

	Četiri releja na svakom niskonaponskom relejnom modulu
Što je u pretincu:	SC4200c priključak sustava Claros, 3G/4G Europa, korisnički priručnik i kabel napajanja.
	Priključni kabel za daljinske usluge mora se zasebno naručiti.
Stupanj zagađenosti:	2
USB priključak:	Upotrebljava se za preuzimanje podataka i učitavanje softvera. Kontroler zabilježava otprilike 20000 podatkovnih točaka za svaki povezani senzor.
Visina:	Maksimalno 2000 m
Zahtjevi napajanja (Hz):	50/60 Hz
Zahtjevi napajanja (voltaža):	100 - 240 V AC
Zaslon:	Ništa

Što je u pretincu

SC4200c priključak sustava Claros, 3G/4G Europa, korisnički priručnik i kabel napajanja.Priključni kabel za daljinske usluge mora se zasebno naručiti.