



Priključak sustava Claros s vanjskom USB kućištem i Wi-Fi; 3 godine

Proizvod #:

LXZ524.99.A0017

NEDOSTUPAN ARTIKL

Ovaj artikl više nije dostupan.

Sadrži opremu i usluge potrebne za povezivanje uređaja SC200 ili SC1000 na MSM za najviše dva senzora na kojima je omogućen Claros.

LXZ524.99.A0017 je komplet za narudžbu u kojem se nalazi nekoliko proizvoda za koje su potrebne dodatne stavke: na račun će biti dodani CLAROS-3YR, MSM-SENSOR-3YR (kol. 2) i S-XCOMM-SC4200c. Ukupna cijena ostat će nepromijenjena.

Pristup podacima s bilo kojeg mjesta

Lak pristup važnim informacijama pomaže vam u upravljanju postupkom te potiče proaktivnost u održavanju.

Bilo kada. Bilo gdje.

Uvijek na pogled: mjerenje i zdravlje senzora

Budite sigurni u zdravlje senzora i rezultate mjerenja s lako razumljivim LED indikatorima u boji i udaljenim dijagnosticiranjem koje vam pruža praktično iskoristive informacije uključujući i pogreške i upozorenja.

Brz i intuitivan rad

Intuitivne opcije izbornika omogućuju vam brzu kalibraciju instrumenata čime vam pomaže da lako postavite sustave i optimizirate postupke. Ovo možete napraviti od bilo kuda s pomoću uređaja na kojima je omogućen internet.

Specifikacije

Analogni izlazi:	Linearno, PID
Cellular:	w/ External USB Box Wi-Fi
Čuvanje uređaja:	-20 °C - 70 °C; 0 - 95 % relativne vlažnosti, bez kondenzacije
Dimenzije:	½ DIN - 144 x 144 x 192 mm (5,7 x 5,7 x 7,6 inča)
Garancija:	24 mjeseci
Izlaz :	Pet 4 - 20 mA analognih izlaza na svakom modulu za analogni izlaz
Jezici uputa:	Danski, nizozemski, engleski, francuski, njemački, talijanski, španjolski
Klasa kućišta:	NEMA 4x/IP66 metalno kućište sa zaštitnim slojem od korozije
Klasa zaštite:	I, priključen na uzemljenje
Kompatibilne mrežne tehnologije:	GSM 3G/4G (npr. AT&T, T-Mobile, Rogers, Vodafone itd.) CDMA (npr. Verizon)
Kompatibilni instrumenti:	Amonij: Amtax sc, AN-ISE sc, A-ISE sc Nitrat: Nitratax sc, N-ISE sc, Nitratax clear/eco/plus sc

	Fosfat: Phosphax sc, Phosphax sc LR
	Organski spojevi: Uvas sc
	pH/ORP: pHd sc, 1200-S sc, 8362sc
	Vodljivost: 3700sc, 3798-S sc, 3400sc
	Ozon: 9185sc
	Otopljeni kisik: LDO 2 sc
	Klor: CL10sc, CL17sc, 9184sc
	Klor dioksid: 9187sc
	Suspendirane krute tvari: Solitax sc, TSS sc
	Razina mulja: Sonatax sc
	Zamućenost: TU5300sc, TU5400sc, Ultraturb sc, SS7 sc
Masa:	1,7 kg (jedino kontroler, bez modula)
Metrijal:	Polikarbonat, aluminiј (obložen prahom), nehrđajući čelik
Mjerenja:	Digitalni SC priključci za dva uređaja
Mogućnosti komunikacije:	Profibus DPV1 card
Mrežna povezanost:	LAN verzija: Dva priključka za Ethernet (10/100 Mbps), funkcija prekidača, M12 ženski priključak za D-kodiranje.
	Mobilna verzija: držač SIM kartice (3G/4G).
	Vrsta veze ovisi o konfiguraciji kontrolera.
Način montaže:	Montaža na zid, šipku ili ploču
Opis:	Kontroler za upravljanje senzorom kojeg kontrolira mikroprocesor i kojim se upravlja izbornikom.
Otvaranje cijevi:	½" NPT cijev
Potvrde o sukladnosti:	Sadrži CE oznaku (sa svim vrstama senzora). Testiran za upotrebu na općim lokacijama u skladu s UL i CSA sigurnosnim standardima od strane divizije ETL (sa svim vrstama senzora).
	Određeni modeli s napajanjem na izmjeničnu struju testiranu su za upotrebu na općim sigurnosnim lokacijama u skladu s UL i CSA sigurnosnim standardima od strane divizije Underwriters Laboratories (sa svim vrstama senzora).
Radna temperatura:	LAN verzija: -20 - 60 °C
	Mobilna verzija: -20 - 55 °C
Razina instalacije:	Kategorija II
Relay: Operational mode:	Primarna ili sekundarna mjerenja, izračunate vrijednosti (samo za dva kanala) ili mjerač vremena
Releji:	Visoki napon:
	Dva releja (SPDT)
	Maksimalni sklopni napon: 250 VAC
	Maksimalna sklopna struja: 5 A (jedino otporno opterećenje)
	Maksimalna sklopna snaga: 1250 VA, 125 W (jedino otporno opterećenje)
	Obujam žice: 0,75 do 2,5 mm ² (18 do 12 AWG)

	Niski napon:
	Četiri releja na svakom niskonaponskom relejnom modulu
Što je u pretincu:	LXV524.99.040A0 Priključak sustava Claros SC4200c s LAN-om + vanjsko USB kućište (za WiFi i Verizon modeme), bez priključka
	LXZ524.99.00046 Priključak za daljinske usluge za SC200
	LZY472-01 USB Ethernet mrežna kartica
	LZY997 Wi-Fi USB
	LXZ524.99.00016 USB kutija
	CLAROS-3YR Osnovna naknada za Claros (3 godine)
	MSM-SENSOR-3YR Pretplata za MSM senzor (3 godine)
	MSM-SENSOR-3YR Pretplata za MSM senzor (3 godine)
	S-XCOMM-SC4200c Naknada za puštanje u rad usluge
Stupanj zagađenosti:	2
Subscription length:	3 years
USB priključak:	Upotrebljava se za preuzimanje podataka i učitavanje softvera. Kontroler zabilježava otprilike 20000 podatkovnih točaka za svaki povezani senzor.
Visina:	Maksimalno 2000 m
Zahtjevi napajanja (Hz):	50/60 Hz
Zahtjevi napajanja (voltaža):	100 - 240 V AC
Zaslon:	Ništa

Što je u pretincu

LXV524.99.040A0 Priključak sustava Claros SC4200c s LAN-om + vanjsko USB kućište (za WiFi i Verizon modeme), bez priključka
 LXZ524.99.00046 Priključak za daljinske usluge za SC200
 LZY472-01 USB Ethernet mrežna kartica
 LZY997 Wi-Fi
 USBLXZ524.99.00016 USB kutija
 CLAROS-3YR Osnovna naknada za Claros (3 godine)
 MSM-SENSOR-3YR Pretplata za MSM senzor (3 godine)
 MSM-SENSOR-3YR Pretplata za MSM senzor (3 godine)
 S-XCOMM-SC4200c Naknada za puštanje u rad usluge